



PELLICOLA SSN 50 TE SR

per uso esterno - pellicola spettro selettiva

UTILIZZI

Le pellicole selettive Hi-Tec-Clear sono particolarmente consigliate per vetrate in cui gli ambienti interni presentano un eccessivo surriscaldamento dovuto alla radiazione solare, ma si ha l'esigenza di mantenere inalterata la trasparenza e l'aspetto estetico delle vetrate. Sono ideali per vetrine, uffici, musei, show room, scuole, banche e per tutti gli edifici dove vi sono vincoli storici, paesaggistici o ambientali.

**TRASPARENTE, ILLUMINA GLI AMBIENTI,
BLOCCA IL CALORE, RIDUCE I COSTI ENERGETICI!**

L'innovazione tecnologica, come in tanti altri campi, ha portato le pellicole per vetri a raggiungere traguardi sorprendenti per il miglioramento del comfort ed il risparmio energetico. L'ultima evoluzione tecnologica è rappresentata dalle pellicole Spettro Selettive della serie Hi-Tec-Clear distribuite in esclusiva da Tecnosolar srl. L'innovazione è basata sulla tecnologia pionieristica "spettro selettiva" che associa alla funzione di controllo solare anche caratteristiche di alta trasmissione luminosa (TL). Grazie all'innovativa tecnologia si abbina l'efficacia nel respingere l'irraggiamento solare ad un alto grado di trasparenza tale da consentire un'elevata luminosità degli ambienti ed un'ottima visione attraverso il vetro.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

La pellicola Hi-Tec-Clear SSN 50 TE SR è una pellicola per vetri spettro selettiva specifica per applicazioni in esterno estremamente resistente. Il rivestimento esterno utilizza una innovativa tecnologia brevettata particolarmente resistente ai graffi. Bloccando oltre l'84% dei raggi infrarossi (calore) e lasciando passare un'elevata quantità di luce visibile garantisce ambienti interni più freschi e confortevoli, costi di condizionamento ridotti ed una elevata trasparenza, visuale limpida sia dall'interno che dall'esterno, preservando l'aspetto estetico originale del vetro.

BENEFICI

- Elegante aspetto neutro ed elevata trasparenza ottica
- Elevata trasmissione della luce visibile, garantisce ambienti freschi e luminosi
- Scherma il 69% del calore solare, rende gli ambienti freschi e confortevoli
- Blocca oltre il 99% dei raggi ultravioletti, eliminando lo scolorimento e il degrado di beni
- Bassa riflessione interna ed esterna, consente una visuale inalterata

PELLICOLA SSN 50 TE SR

per uso esterno - pellicola spettro selettiva

PRESTAZIONI OTTICHE SOLARI	Vetro singolo 4 mm	Vetrocamera 4 mm
ENERGIA SOLARE TOTALE:		
Trasmessa	30%	25%
Riflessa	21%	23%
Assorbita	49%	52%
LUCE VISIBILE :		
Trasmessa	48%	45%
Riflessa - interno	21%	26%
Riflessa - esterno	19%	23%
Riduzione abbaglio	45%	48%
Infrarossi respinti a 980nm	84%	84%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%	1%
Coefficiente di schermatura	0.50	0.36
Fattore solare g	0.43	0.31
TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA	57%	69%

Irraggiamento solare

Lo spettro solare è composto da tre differenti tipi di radiazione: la parte "visibile" (46% dell'irraggiamento totale), gli ultravioletti (3%) ed i raggi infrarossi (51%). I raggi ultravioletti ed infrarossi non sono visibili all'occhio umano. I tre tipi di radiazione sprigionano energia e sono pertanto fonte di calore.

Selettività

Per selettività di un vetro si intende il rapporto tra la sua trasmissione luminosa e il suo fattore solare. Più il rapporto è vicino a 2, più il vetro è selettivo, quindi offre migliori prestazioni.

Fattore solare g

Il Fattore solare g di un vetro esprime la quantità totale di energia (quindi di calore) che attraversa il vetro. La pellicola spettro selettiva SSN 50 TE SR applicata ad un vetrocamera di 4 mm con Fattore solare g = 0.31 lascia passare solo il 31% del calore proveniente dai raggi solari (25% in trasmissione diretta + 6% di calore assorbito e riemesso verso l'interno). Il restante 69% dell'irraggiamento solare viene respinto verso l'esterno per riflessione diretta (23%) e per assorbimento e riemissione verso l'esterno (46%).

Trasmissione e riflessione luminosa

La trasmissione luminosa esprime la quantità di luce diretta trasmessa attraverso il vetro (quindi di raggi visibili). La pellicola spettro selettiva SSN 50 TE SR applicata ad un vetrocamera di 4 mm con trasmissione luminosa = 45% lascia pertanto passare il 45% di luce, mentre la parte restante viene riflessa ed in parte diffusa dal vetro stesso. La stessa logica vale per la riflessione luminosa, che esprime la quantità di luce riflessa dal vetro. La pellicola SSN 50 TE SR con la riflessione luminosa = 23% riflette il 23% della luce solare, mentre la parte restante viene trasmessa ed in parte diffusa dal vetro stesso.

Nota importante:

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.